

Yale

Hejseværk UNO plus med kæde i rundstål, Bæreevne: 3t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

086017 3

GTIN

4025092168366

Artikelklasse

08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Robust og kompakt konstruktion i pladestål. Letgående **kædefrikobling**. Kædestyr til problemløst kædeforløb.

Anvendelse:

Standard-universalmaskine til handy, alsidig anvendelse.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

ATEX-udførelse fås på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

Løftkraft ved nom. last	40 daN
Bæreevne t	3 t
Bæreevne	3000 kg
Hus, materiale	Pladestål
Kædefrikobling	ja
Normalløftehøjde	1,5 m
Antal kædestreng	1
Vægt	16,9 kg
Produkttype	Hejseværk / kædeetræk