

**High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Artikelklasse	28R

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Ø $D_3$	17 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskersplatter	XD..0904
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	43 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Vendeplattestørrelse	09
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p\text{ maks}}$	16,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	0,88 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229918
--------------	--------