

**Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 2000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085990 2000
GTIN	4045197372970
Artikelklasse	08P

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se **prøvecertifikatet**).

Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Teknisk beskrivelse

Mål G	80 mm
Mål b	477 mm
maks. belastning, rund	1000 kg
min. materialegodstykkelse, plan	15 mm
min. materialegodstykkelse, rund	15 mm

maks. længde plan	3500 mm
Mål A	480 mm
maks. Ø rund	350 mm
Vægt	90 kg
Mål F	499 mm
Mål E	112 mm
Mål C	165 mm
maks. belastning, plan	2000 kg
Mål D	161 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Løfte/hejse-magnet