



Batteridrevet bore-/skruemaskine ProCORE, Type: GSR1890C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

- Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
- Flertrins momentindstilling for præcis skruening.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.
- Softgrip.

KickBack-Control med automatisk slukning ved blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment. Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x litium-ion-akku, hurtiglader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	64 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm

Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Vægt	1,1 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Maks. moment, blød	36 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Interface	Bluetooth-port
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Akku-kapacitet	4 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	GSR 18V-90 C
Batteritype	Lithium-ion
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 2100 min ⁻¹
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx