

**LED-akku-lampe, 12 V, Type: GLI12300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

12 V arbejdslampe med 10 LED'er og to lysstyrketrin. Indstillelig vinkel op til 200°, ophængskrog, karabinhage og integreret magnet.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Vægt inklusive akku	0,3 g
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet	300 lm
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	0,15 g

Producentbetegnelse	GLI 12V-300
Brændetid	3 h
Energiforsyning	Akkudrevet
ATEX-zone	Ingen
Lyskilde	LED-lampe
Produktnavnsegenskab	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Produkttype	Arbejdslygte