



Batteridrevet vinkelsliber, Type: GWX18V10SC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077010 GWX18V10SC
GTIN	
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra nøgle.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være hurtigt tilbehørsskift 100 % uden brug af værktøj.
- **Pålidelig:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være akustisk signal ved korrekt montering.
- **Rent arbejde uden generende ridser!** Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-Lock-vinkelslibere.

Vinkelsliber har et Bluetooth-forbindelsesmodul og en brugergrænseflade samt Drop Control, X-Brake og KickBack Control. Det er muligt at skifte tilbehør hurtigt og praktisk takket være det nøglefri klik-system med X-LOCK.

Bluetooth-tilslutningsmodulet giver mulighed for direkte justeringer via Toolbox-appen, og en brugergrænseflade med hastighedsforvalg sikrer med aktiv feedback fra værktøjet maksimal komfort.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × ProCORE18V 5,5Ah, hurtiglader GAL 1880 CV, ekstrahåndtag med Vibration-Control, beskyttelsesskærm, L-BOXX.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. skive-Ø	125 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Producentbetegnelse	GWX 18V-10 SC
Værktøjsholder	X-LOCK-system
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Vægt inklusive akku	2,9 kg
Vægt	2 kg
Vægt uden batteri	2 kg
Omdrejningstalområde	4500 - 9000 min ⁻¹
Kickbackstop	ja
Bemærk	Variabelt omdrejningstal, Kickback Control, Drop Control
Genstartsspærre	ja
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Produkttype	Vinkelsliber