



Vinkelsliber GWS, Type: 17-125PSB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig vinkelslibere i kompakt form med sikkerhedsafbryder

- **GWS 17-125 PSB Professional er udstyret med en ny beskyttelseskontakt for at få maksimal komfort under arbejdet og et ergonomisk, slankt greb**
- **Hastighedsforvalg, konstant omdrejningstal, blød start og overbelastningsbeskyttelse**
- **Intelligent bremsesystem**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1700 W
Vægt	2,5 kg
Producentbetegnelse	GWS 17-125 PSB
Maks. skive-Ø	125 mm
Energiforsyning	Med kabel
Maks. vibration iht. EN	4,8 m/s ²
Genstartsspærre	ja
Omdrejningstalområde	2800 - 11500 min ⁻¹

Bemærk	Skivebremse
Produkttype	Vinkelsliber