



Batteri-vinkelsliber GWS, Type: GWS1810SC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv **18 V** batteri-vinkelsliber.

- **30 % højere effekt og 125 % længere funktionstid** takket være den nye EC-motor samt den nye ProCORE 18 V-batteriteknologi.
- **Større sikkerhed** takket være et intelligent bremsesystem, som forkorter bremsetiden med op til 70 % og KickBack Control.
- **Brugervenlig** takket være nøglefrit skift af skiver.

Leveringsomfang:

Indeholder 2 x ProCORE 18 V batteri, monteringsflange, lader, hurtigspændemøtrik, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, beskyttelseshætte og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

Blød opstart	nej
Maks. skæredybde	34 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Akku-kapacitet	5,5 Ah

Antal medfølgende akkuer	2
Maks. skive-Ø	125 mm
Overbelastningssikring	ja
Vægt	2 kg
Kickbackstop	ja
Genstartsspærre	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	4500 - 9000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GWS18V-10SC
Dødemandskontakt	nej
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV