

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940803 2000
GTIN	4067263559900
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	49 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Dybde	500 mm
Greb, placering	midte
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Bredde	500 mm
Højde	2000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab