



LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: M18HOAL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.

- **LED-projektør med Trueview™ teknologi og 120° drejeligt spotlighthoved.**
- **Hybrid strømkilde: Fungerer enten med et 18 V akku eller med kabel.**

Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Lyskilde	LED-modul
Batterispænding	18 V
Lysnet, trin 2	2000 lm

Lysnet	4000 lm
Producentbetegnelse	M18 HOAL
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet, trin 3	1200 lm
Produktnavnsegenskab	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Arbejdslygte