



## LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 12 V, Type: M12UCL



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke. LED-arbejds- og monteringslys.

- Med drejeligt led, 300-graders vandret og 180-graders lodret justering.
- Magnetfod og stor magnetisk hylde.

#### Passer til:

Milwaukee 12-V-akkuer MB12.

#### Leveringsomfang:

**Akku-lampe uden akku og uden lader.**

### Teknisk beskrivelse

Lysnet	1200 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 2	800 lm
Producentbetegnelse	M12 UCL
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	12 V
Batteritype	Lithium-ion
Lyskilde	LED-modul

Lysnet, trin 3	600 lm
Produktnavnsegenskab	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Arbejdslygte