

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 25V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081118 25V
GTIN	4003644024810
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.

- **3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Materiale, hus	Kunststof

Kabelfarve	rød
Nominal spænding	250 V
Kabelopbygning	3G1,5
Nominal effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Materiale, kabel	PVC
Kabellængde	25 m
Antal stikkontakter	4
Kabelklasse	H05VV-F
Produkttype	Kabeltromle