

HEDI

Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 50V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081119 50V
GTIN	4003644024841
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.

- **3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Med stikkontakter til **landene Frankrig, Belgien, Polen og Tjekkiet.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Materiale, kabel	PVC
Kabelopbygning	3G1,5
Beskyttelsesklasse IP	IP 20

Kabelklasse	H05VV-F
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Kabelfarve	rød
Antal stikkontakter	4
Nominel spænding	250 V
Kabellængde	50 m
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Produkttype	Kabeltromle