

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 50V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081118 50V
GTIN	4003644024834
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.

- **3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Kabelfarve	rød
Kabelklasse	H05VV-F
Antal stikkontakter	4
Kabelopbygning	3G1,5

Energiforsyning	Med kabel
Materiale, hus	Kunststof
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Kabellængde	50 m
Materiale, kabel	PVC
Nominel spænding	250 V
Produkttype	Kabeltromle