

**Batteridrevet popnittemaskine Birdie®, Type: CAS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Artikelklasse	74A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

**Fordel:**

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

Lille, praktisk og kun 900 g uden batteri. Farvekodede mundstykker gør det nemmere at tildele dem til den anvendte blindnitte. Ekstremt nem og hurtig udskiftning af mundstykker og vedligeholdelse af spændepatronkæberne uden værktøj. Den gennemsigtige opsamlingsbeholder muliggør konstant kontrol af den resterende nittedorns fyldningsniveau. Takket være den nye Click & twist-funktion kan beholderen tømmes hurtigt og nemt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive Li-ion-batteri nr. 770524 og lader 770528 str. CAS i **L-BOXX**. Mundstykker 17/24; 17/27; 17/29 og 17/32.

**Teknisk beskrivelse**

Batterispænding	18 V
Vægt inklusive akku	1,3 kg

Akku-kapacitet	2 Ah
Slagkraft	10000 N
Slaglængde	25 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Til popnitter af alle materialer op til	5 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Popnittepistol

## Tilbehør

Lithium-ion-hurtigskifteakku CAS Kapacitans 2,0 Ah	770524 2,0
Lader Type CAS	770528 CAS