

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	25 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	XD..0904
Vendeplattestørrelse	09
Samlet længde L _{i alt}	32 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,5 mm
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)

Skær-Ø D_c	40 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	65 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	24,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,59 grader
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------