

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 221908 52/4 |
| GTIN | 4059782503700 |
| Artikelklasse | 28R |

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Skær-Ø D_c | 52 mm |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$ | 2,5 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{alt}}$ | 40 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| passende vendeskærsplatter | XD..1205 |
| Vendeplatteskrue | 229919 (T15; 3,1 Nm) |
| Vendeplattestørrelse | 12 |

| | |
|---|-------------------|
| Ø D ₃ | 31 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Indvendig køling | ja |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{min} | 83 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{maks} | 102 mm |
| Ramplinglængde L for α _{maks} | 30,3 mm |
| Ramplingvinkel α _{maks} | 0,57 grader |
| Indstillingsvinkel κ | 12 grader |
| Fz Helix | 0,7 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Fræseanvendelse | Rampling |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|-------------|--------|
| Spændeskrue | 229919 |
|-------------|--------|