



## Ørepropper, elektroniske Impact in-EAR PRO, Type: IE\_PRO



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Artikelklasse	09A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Impact In-Ear PRO er en elektronisk øreprop med volumen og forstærkningskontrol. Disse gengiver lyden realistisk og uforfalsket takket være **DEN ENESTÅENDE FUNKTION** med separat kontrol. Forstærkningen er begrænset til et sikkert maksimalt niveau og stopper aktivt, når den omgivende lydstyrke overstiger 82db. Derudover kan Impact In-Ear PRO tilsluttes til f.eks. telefonen via **Bluetooth**.

- **Hear-Through-lydstyrken kan justeres separat i 6 niveauer.**
- **Bluetooth-lydstyrken kan justeres separat i 15 niveauer.**

Batteriet på 200mAh kan genoplades fuldt ud inden for 2 timer via USB-C-porten. Impact In-Ear PRO har fleksible ørestropper, der er bekvemme at bære. De genanvendelige silikonepuder fås i tre forskellige størrelser til øregangen.

SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

#### Anvendelse:

Til kommunikation i krævende miljøer med kraftig og skiftende støjbelastning.

#### Norm:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

#### Leveringsomfang:

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportboks, 1x USB/Type-C ladekabel, 1x brugsvejledning, 2x erstatning PODS SMALL, 2x reserve-PODS MEDIUM, 2x reserve-PODS LARGE.

## Teknisk beskrivelse

SNR-værdi (dæmpningsværdi)	30 dB(A)
Serie	Impact in-EAR PRO
Driftstid	10 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Norm	EN 352-2
Norm	EN 352-7
Produkttype	Kapselhøreværn