

**Garant****Fladspændepatron Form AD med kølekanal, BT 30 A = 100, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302591 6      |
| GTIN                | 4067263983910 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Med kølekanaler, der kan lukkes.**

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 6             |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 6 mm          |
| Udragende længde, A-mål        | 100 mm        |
| Udvendig Ø D                   | 25 mm         |
| Adapter                        | BT 30 A = 100 |
| Norm                           | DIN 6359      |
| Holder-standard                | JIS B6339     |
| Holder-standard                | ISO 7388-2    |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Form                                    | AD                                |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |