



Sikkerheds-kabelopruller, Type: 10S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081192 10S
GTIN	7391390467041
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **180° drejeområde**.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\text{Ø} > 1 \text{ mm}$, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Højde	313 mm

Nominel spænding	240 V
Kabelopbygning	3G2,5
Nominel effekt, rullet ud	3500 W
Husmateriale	Kunststof
Kabellængde	10 m
Bredde	190 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Længde	406 mm
Produkttype	Kabelopruller