

**X.LT...ER-D721, GH2, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221920 12
GTIN	5656252
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	12
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT120508-ER-D721
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	GH2
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 1,5 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	800 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	600 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		