

**Garant****Skruestrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	625332 TX30
GTIN	4067263012979
Artikelklasse	61C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

**Fordel:**

I kraft af **boring i Torx®-profilen** også velegnet til skruer med sikringsstift.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	241 mm
Klingelængde	130 mm
Boring i Torx®-profil	ja
Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skruer med boring
Torx®-profil	TX30
Holdefunktion	nej
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb	2K-Haptoprene
Overflade	forniklet og forkromet
Spids	sort

Kappe, drejelig	nej
Kuglehoved	nej
Produkttype	Skruetrækker