

**High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	20 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	0,9 mm
passende vendeskersplatter	XP..0603
Ø D_3	9 mm
Vendeplatteskrue	229915 (T7; 0,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	35 mm
Vendeplattestørrelse	06
Holdegevind M	M10
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p\text{maks}}$	8,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,4 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229915
--------------	--------