

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 221908 40/5   |
| GTIN                | 2050002058569 |
| Artikelklasse       | 28R           |

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Holdeboring-Ø                        | 16 mm                |
| Vendeplatteskrue                     | 229918 (T15; 2,1 Nm) |
| passende vendeskærsplatter           | XD..0904             |
| Vendeplattestørrelse                 | 09                   |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 1,5 mm               |
| Skær-Ø $D_c$                         | 40 mm                |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$     | 32 mm                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                          | 25 mm             |
| Antal skær Z                              | 5                 |
| Indvendig køling                          | ja                |
| Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>  | 65 mm             |
| Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub> | 78 mm             |
| Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>     | 24,3 mm           |
| Rampingvinkel α <sub>maks</sub>           | 0,59 grader       |
| Indstillingsvinkel κ                      | 13 grader         |
| Fz Helix                                  | 0,7               |
| Skaftudførelse                            | med boring        |
| Fræseanvendelse                           | Ramping           |
| Fræseanvendelse                           | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse                           | Plunge cutting    |
| Spåntagningsstrategi                      | HPC               |
| Produkttype                               | Kopifræser        |

## Tilbehør

|             |        |
|-------------|--------|
| Spændeskrue | 229918 |
|-------------|--------|