

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB, BT 30 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303012 27
GTIN	4067263002673
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB. Med **4** kølekanaler.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	BT 30 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter