

**Garant****ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 A = 100, til ER-spændetangsstørrelse: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303720 40
GTIN	4067263014010
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Med RFID-/balluffchip-boring.

- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**
- **Spændemøtrik afbalanceret ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Fordel:**

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680– 309720 eller 613300, ER-spændemøtrik nr. 309610.

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

## Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	63 mm
a	1 mm
ER-spændenøgle nr. 309680	40
Til ER-spændetænger	40
Spændeområde	3 - 26 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580	40
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Udførelse	BT-DC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Fladespændepatron

