

Garant**Krympepatron med kølekanalriller, HSK-A 63 A = 130, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308311 3
GTIN	4067263014379
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Med 4 kølekanalåbninger ved spændeboringen.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID/Balluffchip-boring.

Fordel:

Forbedret køling direkte på værktøjsskaftet. **Letter udkrympning med små værktøjsdiametre.**

Anvendelse:

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416, krympeapparater nr. 354210 – 304755.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Udvendig Ø D	17 mm
Ø D ₂	12 mm

Adapter	HSK-A 63 A = 130
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron