

Garant**Krympepatron, HSK-E 50, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308035 10
GTIN	4067263014607
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.

GARANT – HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416. Krympeapparater nr. 354210 – 304755.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	24 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Adapter	HSK-E 50

Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron