

**Garant****Krympepatron, HSK-E 50, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308035 3
GTIN	4067263014553
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.

**GARANT** – HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 – 302416.  
Krympeapparater nr. 354210 – 304755.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Udvendig Ø D	17 mm
Adapter	HSK-E 50

Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron