

Garant**Krympepatron med kølekanal., PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308560 6
GTIN	4067263014669
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Kølekanaler	låsbar
Ø D ₂	21 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron