

**Garant****Krympepatron med kølekanal., PSC 50 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308562 10
GTIN	4067263014768
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.**

Med kølekanaler og gevind med lås.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Kølekanaler	låsbar
Udragende længde, A-mål	75 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Adapter	PSC 50 kort
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron