

Garant**Krympepatron med kølekanal., PSC 50 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308562 6
GTIN	4067263014744
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.**

Med kølekanaler og gevind med lås.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	27 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Kølekanaler	låsbar
Udragende længde, A-mål	75 mm
Adapter	PSC 50 kort
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron