

**X.L...SR-D, SC3025, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 221933 12 |
| GTIN | 4059782505711 |
| Artikelklasse | 28E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Type | GG |
| Vendeplattestørrelse | 12 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XDLW120508-SR-D |
| Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | SC3025 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,3 - 2 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|--------|-----------|-----------|----------|
| GG (G) | egnet | 260 m/min | K |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |