

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 63/4
GTIN	4059782505353
Artikelklasse	28R

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Vendeskærspaltternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærplatter	XD..1205
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	2,5 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm

Vendeplattestørrelse	12
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	105 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\max}$	41,3 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	0,42 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------