

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,5 mm
Skær-Ø D_c	42 mm
Vendeplattestørrelse	09
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	32 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	XD..0904

Ø D ₃	21 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	63 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	82 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	20,3 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	0,85 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------