

**X.L...SR-D, SC3025, Vendeplattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221933 16
GTIN	4059782505773
Artikelklasse	28E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	16
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	XELW160512-SR-D
Programmeringsradius ved $a_p$ maks.	4,18 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	SC3025
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,3 - 2 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	260 m/min	K
tør	egnet		
Luft	egnet		