

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 63/5
GTIN	4059782505131
Artikelklasse	28R

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Vendeplattestørrelse	12
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	2,5 mm
passende vendeskærsplatter	XD..1205

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	105 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	41,3 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,42 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------