

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 42/5
GTIN	2050001735140
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	09
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	1,5 mm
Ø D_3	27 mm
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D_c	42 mm
passende vendeskærsplatter	XD..0904

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	32 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	69 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	26,3 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,55 grader
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------