

**X.LT..ER-D41, SC6525, Vendeplattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221927 16
GTIN	4059782505926
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Vendeplattestørrelse	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	XELT160512-ER-D41
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	4,18 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	SC6525
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 2,5 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	155 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		