

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	45 mm
Vendeplattestørrelse	12
Skær-Ø D _c	66 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	2,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	45 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
passende vendeskærsplatter	XD..1205

Holdeboring-Ø	27 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	111 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	130 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	44,3 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	0,39 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------