



## High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	250 mm
Vendeplattestørrelse	12
passende vendeskersplatter	XD..
Vendeplatteskrue	229908 (T15; 3,1 Nm)
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	11 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Udhængslængde $L_1$	70 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	43 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,67 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	10,3 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	12 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229908
--------------	--------