



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	43 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Holdegevind M	M16
Ø D_3	21 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	0,9 mm
Vendeplattestørrelse	06
passende vendeskersplatter	XP..0603
Vendeplatteskrue	229916 (T7; 0,8 Nm)
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	20,2 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,57 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229916
--------------	--------