

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærspaltternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
passende vendeskærplatter	XD..0904
Vendeplattestørrelse	09
Ø D_3	35 mm
Skær-Ø D_c	50 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,5 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	34,3 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,42 grader
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229918
-------------	--------