

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	66 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	45 mm
Vendeplattestørrelse	12
Samlet længde L _{i alt}	45 mm
passende vendeskærsplatter	XD..1205
Holdeboring-Ø	27 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	2,5 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	111 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	44,3 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,39 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------