



## High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
Vendeplattestørrelse	09
Skær-Ø $D_c$	25 mm
passende vendeskersplatter	XD..0904
Ø $D_3$	10 mm
Holdegevind M	M12
Vendeplatteskrue	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{p\text{ maks}}$	9,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	1,55 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229917
--------------	--------