

**X.LT..ER-D41, X400, Vendeplattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221925 16
GTIN	4059782506107
Artikelklasse	28F

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	16
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	XELW160512-SR-DD
Programmeringsradius ved a_p maks.	4,18 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	X400
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 1,8 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		