

**X.LT...ER-D411, SP6519, Vendeplattestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221928 12
GTIN	2050002058644
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	12
Type	INOX; Ti
ISO-kode, vendeskærplatte	XDLT120512-ER-D411
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,73 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	SP6519
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 2,5 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	220 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		