

**X.LT...ER-D41, SP6519, Vendeplattestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221935 16
GTIN	4059782506169
Artikelklasse	28E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	16
Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	XELT160512-ER-D41
Programmeringsradius ved $a_p$ maks.	4,18 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	SP6519
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,3 - 2,5 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	220 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		