

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319007 30
GTIN	4067263014287
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	40 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Skaft-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm

b ₁	70 mm
h ₅	28 mm
h ₆	38 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder