

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319007 16
GTIN	4067263014263
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 16
l_2	24 mm
l_1	13 mm
h_1	12 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm

h ₂	17 mm
Skaft-Ø d ₁	16 mm
h ₆	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder